



Szlifierki proste pneumatyczne, Ø tulejki zaciskowej 6 mm, oznaczenie producenta: 48325



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079443 48325
GTIN	616026483255
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczne szlifierki proste – Dynabrade. Uniwersalna szlifierka prosta, o cichej pracy, solidnej i ergonomicznej konstrukcji, z miękkim uchwytem. **Kompaktowa szlifierka prosta bez przekładni 300 W** o maks. prędkości obrotowej **25000 1/min.** Układ nadzoru prędkości obrotowej, zapewniający stałą prędkość obrotową pod obciążeniem. Podłączony filtr przedłuża trwałość narzędzia. **Średnica tulei zaciskowej 6 mm.**

w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

moc przekazywana: 298 W

maksymalna prędkość obrotowa: 25000 min⁻¹

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 648 l/min

Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza: 1/4" NPT cal

masa: 0,41 kg

poziom natężenia dźwięku przy pracy: 79 dB(A)

Opis techniczny

masa	0,41 kg
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min ⁻¹

maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
długość	202 mm
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	648 l/min
poziom natężenia dźwięku przy pracy	79 dB(A)
moc przekazywana	298 W
oznaczenie producenta	48325
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza	1/4" NPT cal

Akcesoria

Tulejki zaciskowe ID producenta 01497	079449 01497
---------------------------------------	--------------