

**Garant**
**Rozwiertaki NC bardzo długie H7, bez powłoki, Ø nom. DC: 8 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162961 8
GTIN	4045197364067
Klasa artykułu	110

**Opis**
**Wykonanie:**

Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową. szlifowane na gotowo, tolerancja H7.

**Zastosowanie:**

Szczególnie do głęboko położonych otworów.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze nieprzelotowym i przelotowym

Tolerancja Ø otworu: H7

Liczba ostrzy Z: 6

Tolerancja Ø otworu: H7

długość ostrzy  $L_c$ : 33 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 129 mm

długość całkowita L: 160 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Ø chwytu  $D_s$ : 8 mm

**Opis techniczny**

Ø nom. $D_c$	8 mm
tolerancje chwytu	h6
posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/obr,
Długość wysięgu $L_1$	129 mm
Ø chwytu $D_s$	8 mm
długość całkowita L	160 mm
długość ostrzy $L_c$	33 mm
Liczba ostrzy Z	6

zalecana $\varnothing$ otworu w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	7,8 mm
Tolerancja $\varnothing$ otworu	H7
Wymiar górny ostrza	0,012 mm
Wymiar dolny ostrza	0,006 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami