

**Szlifierki kątowe pneumatyczne, Typ: 52639****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079327 52639
GTIN	616026526396
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

szlifierka kąтова o zwartej konstrukcji i dużej mocy, której prędkość obrotowa prawie nie obniża się pod obciążeniem. **Ergonomiczna, smukła konstrukcja** o dobrym wyważeniu. **Wylot powietrza obracany o 360°** i obrotowy uchwyt z izolacją cieplną. Możliwość obustronnego stosowania **uchwyty przeciwstrząsowego**.

Uchwyt narzędziowy M14 z blokadą wrzeciona.

w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

Opis techniczny

maksymalne zapotrzebowanie powietrza	1218 l/min
oznaczenie producenta	52639
masa	2,5 kg
maks. wibracje wg EN	2,3 m/s ²
minimalna \varnothing tarczy	125 mm
zalecana średnica węża (\varnothing wewn.)	10 mm

poziom natężenia dźwięku przy pracy	80 dB(A)
maksymalna prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
moc przekazywana	970 W
przyłącze pneumatyczne	3/8 cal
gwint przyłączeniowy	NPT
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe