



Szlifierki proste pneumatyczne G2424, Ø 6 mm długie, oznaczenie producenta: S250



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079448 S250
GTIN	7322590019907
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

solidna szlifierka prosta o dużej mocy i **spokojnej pracy**. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu. Maksymalne prędkości obrotowe, optymalne do każdego zastosowania, **od 8000 do 25000 1/min.** Ø tulei zaciskowej **6 mm**.

z długim, smukłym wrzecionem, doskonale nadaje się do otworów, długość 317 mm.

w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

moc przekazywana: 900 W

maksymalna prędkość obrotowa: 25000 min⁻¹

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 870 l/min

Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza: 3/8" BSP cal

zalecana średnica węża (Ø wewn.): 13 mm

masa: 0,96 kg

Opis techniczny

oznaczenie producenta	S250
-----------------------	------

moc przekazywana	900 W
zalecana średnica węża (Ø wewn.)	13 mm
masa	0,96 kg
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	870 l/min
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min ⁻¹
poziom natężenia dźwięku przy pracy	85 dB(A)
maks. wibracje wg EN	3,5 m/s ²
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza	3/8" BSP cal

Akcesoria

Tulejki zaciskowe do szlifierki prostej Ø tulei zaciskowej 6 mm

079459 6