

**Szczęka nasadzana do obrotowego modułu zaciskowego stała, dla typu: 125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	361126 125
GTIN	4045197809377
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Powleczona, hartowana i szlifowana.

Zastosowanie:

Do chwytania szczęk wysuniętych nr 361140-361150.

Pasuje do :

zestawów imadeł 5-osiowych nr 361100 i modułów mocujących nr 361110.

w dostawie::

Wraz ze śrubami mocującymi.

wskazówka:

Konieczne potrzebne przy modułach mocujących obróconych o 180°.

szerokość szczęk b: 125 mm

wysokość szczęk h: 45 mm

wysokość h₁: 25 mm

długość szczęk l: 68,5 mm

długość l₁: 43,5 mm

Pasujące do kodu barwnego: Xpent1-2

Opis techniczny

Pasujące do kodu barwnego	Xpent1-2
wysokość h ₁	25 mm

wysokość szczęk h	45 mm
długość szczęk l	68,5 mm
szerokość szczęk b	125 mm
długość l ₁	43,5 mm