

**Szczęka nasadzana wahliwa, dla typu: 125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	361127 125
GTIN	4045197809384
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Powleczona, hartowana i szlifowana.

Zastosowanie:

Do chwytania szczęk wysuniętych nr 361140 - 361149

Pasuje do :

zestawów imadeł 5-osiowych nr 361100 i modułów mocujących nr 361110.

w dostawie::

Wraz ze śrubami mocującymi.

wskazówka:

Zalecany montaż na **module mocującym stałym**.

Pasująca szczęka oporowa nr 361125.

szerokość szczęk b: 125 mm

wysokość szczęk h: 45 mm

wysokość h₁: 25 mm

długość szczęk l: 68,5 mm

długość l₁: 12 mm

Kąt wychylenia: 15 stopni

Opis techniczny

długość szczęk l	68,5 mm
wysokość szczęk h	45 mm

Pasujące do kodu barwnego	Xpent1-2
wysokość h_1	25 mm
szerokość szczęk b	125 mm
długość l_1	12 mm
Kąt wychylenia	15 stopni