

**Szczęka gładka 3/5 powlekane, dla typu: 80****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 361144 80     |
| GTIN             | 4045197809520 |
| Klasa artykułu   | 310           |

**Opis****Wykonanie:****Powierzchnia przyłożenia 3 mm.**

Pierwszy stopień mocowania o wysokości 3 mm. Drugi stopień mocowania o wysokości 5 mm.  
Powierzchnia przylegania 3 mm

**Zaleta:**

**Dzięki zastosowaniu szczęki dostępny jest drugi stopień mocowania.**

**Pasuje do :**

Szczęki nasadzone nr 361124 – 361127, nr 361133 i nr 361135.

szerokość szczęk b: 80 mm

wysokość szczęk h: 20 mm

długość szczęk l: 12 mm

Pasujące do kodu barwnego: Xpent1-2

Pasujące do kodu barwnego: Xpent0

**Opis techniczny**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| wysokość $h_1$    | 15 mm |
| długość $l_2$     | 9 mm  |
| wysokość $h_2$    | 17 mm |
| wysokość szczęk h | 20 mm |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| długość $l_1$             | 9 mm     |
| długość szczęk l          | 12 mm    |
| szerokość szczęk b        | 80 mm    |
| Pasujące do kodu barwnego | Xpent1-2 |
| Pasujące do kodu barwnego | Xpent0   |