

Garant**Rozwiertaki maszynowe H7, bez powłoki, Ø nom. DC: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	163000 14
GTIN	4045197253217
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.
Od wielk. 1,8 parzysta liczba zębów o nierównej podziałce.
Do wielk. 3,7 obustronne kły centrujące;
od wielk. 3,9 obustronne nakiełki centrujące.
szlifowane na gotowo, tolerancja H7.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych. Dzięki krótkiemu nakrojowi również do otworów nieprzelotowych (od Ø 3,9 mm).

wskazówka:

- **rozwiertaki maszynowe o rowkach prostych – dostawa od producenta;**
- **rozwiertaki o innej tolerancji i średnicy zob. nr 162951**

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Tolerancja Ø otworu: H7

Liczba ostrzy Z: 8

Tolerancja Ø otworu: H7

długość ostrzy L_c: 47 mm

Długość wysięgu L₁: 114 mm

długość całkowita L: 160 mm

Liczba ostrzy Z: 8

Ø chwytu D_s: 12,5 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L ₁	114 mm
tolerancje chwytu	h9

posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,3 mm/obr,
Ø nom. D _c	14 mm
Ø chwytu D _s	12,5 mm
długość całkowita L	160 mm
długość ostrzy L _c	47 mm
Liczba ostrzy Z	8
zalecana Ø otworu w stali < 750 N/mm ²	13,8 mm
Tolerancja Ø otworu	H7
Wymiar dolny ostrza	0,008 mm
Wymiar górny ostrza	0,015 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 212 B
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	chwyt walcowy z h9
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami