



Pneumatyczna szlifierka prosta, Typ: 53531



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079443 53531
GTIN	616026535312
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczne szlifierki proste – Dynabrade. Uniwersalna szlifierka prosta, o cichej pracy, solidnej i ergonomicznej konstrukcji, z miękkim uchwytem. **Wysokowydajna** szlifierka prosta o maksymalnej prędkości obrotowej **18 000 obr./min.** Solidny, zamontowany na stałe, **stalowy trzpień przedłużający** umożliwia obróbkę przy **niskim poziomie wibracji** w trudno dostępnych miejscach.

w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

Opis techniczny

Ø tulei zaciskowej	6 mm
poziom natężenia dźwięku przy pracy	84 dB(A)
masa	2,2 kg
maksymalna prędkość obrotowa	18000 min ⁻¹
oznaczenie producenta	53531
długość	467 mm
maks. wibracje wg EN	3,2 m/s ²
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	1128 l/min

moc przekazywana	744 W
przyłącze pneumatyczne	3/8 cal
gwint przyłączeniowy	NPT
Rodzaj produktu	Szlifierki proste