

Garant
Rozwiertaki maszynowe H7, TiN, Ø nom. DC: 16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	163500 16
GTIN	4045197251459
Klasa artykułu	110

Opis
Wykonanie:

Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową. Parzysta liczba opisująca ilość zębów o nierównej podziałce.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych,
gdyż wióry odprowadzane są zgodnie
z kierunkiem skrawania.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Tolerancja Ø otworu: H7

Liczba ostrzy Z: 8

Tolerancja Ø otworu: H7

długość ostrzy L_c: 52 mm

Długość wysięgu L₁: 120 mm

długość całkowita L: 170 mm

Liczba ostrzy Z: 8

Ø chwytu D_s: 12,5 mm

Opis techniczny

tolerancje chwytu	h9
Długość wysięgu L ₁	120 mm
Ø nom. D _c	16 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,3 mm/obr,
Ø chwytu D _s	12,5 mm
długość całkowita L	170 mm

długość ostrzy L_c	52 mm
Liczba ostrzy Z	8
zalecana \varnothing otworu w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	15,8 mm
Tolerancja \varnothing otworu	H7
Wymiar dolny ostrza	0,008 mm
Wymiar górny ostrza	0,015 mm
powłoka	TiN
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 212 B
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	chwyt walcowy z h9
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami