

**Re-Bo****Piły tarczowe do metali dokładne, bez powłoki, Ø×grubość: 200X1 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	175000 200X1
GTIN	4045197243409
Klasa artykułu	17A

## Opis

### Wykonanie:

<B>DIN 1837 A - zęby drobne</B>, strzałkowe w kształcie A. <BR/>Zęby proste ze stosunkowo małym wrębem.

Wszystkie piły są zaszlifowane zbieżnie w kierunku osi pow. bocznych. Wszystkie wielkości o Ø 200 mm i bardzo cienkie piły posiadają stabilizujący kołnierz otworu do mocowania. Dokładność, kształt zębów i zaszlifowanie boków są zgodne z DIN 1840.

### Zastosowanie:

Do materiałów cienkościennych i małych głębokości cięcia.

### wskazówka:

odchyłki ruchu obrotowego i bicie boczne tych pił są znacznie niższe, nawet do 50%, od wartości dopuszczalnych wg DIN 1840.

Materiał ostrza

&nbsp;:: HSS

norma: DIN 1837

Grubość: 1 mm

Ø otworu: 32 mm

Liczba zębów Z: 200

## Opis techniczny

Ø	200 mm
Ø otworu	32 mm
Grubość	1 mm
maksymalna głębokość cięcia	50 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	50 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,5
Liczba zębów Z	200
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 1837