

**LOMU...08ER-GM, PR1225, wielkość płytek skrawających: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225223 10
GTIN	2050001942029
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

Płytki skrawające z powłoką MEGACOAT, z 4 ostrzami – przez dwustronne wykonanie. Duży, osiowy kąt natarcia, maks. 10°, znacznie zmniejsza siłę skrawania.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e=0,3 \times D$.

posuw f_z na ząb: 0,06 - 0,25 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LOMU...08ER-GM

typ: ST1400

promień naroża: 0,8 mm

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOMU...08ER-GM
typ	ST1400
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	PR1225
Materiał ostrza	HM

posuw f_z na ząb	0,06 - 0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania