



Szlifierki proste pneumatyczne G2414, Ø 6 mm krótkie, oznaczenie producenta: S200



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079447 S200
GTIN	7322590013615
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Solidna szlifierka prosta o dużej mocy i **spokojnej pracy**. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu. Maksymalne prędkości obrotowe, optymalne do każdego zastosowania, **od 8000 do 25000 1/min.** Ø tulei zaciskowej **6 mm**. krótka konstrukcja, długość 215 mm.

w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

moc przekazywana: 900 W

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 min⁻¹

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 540 l/min

Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza: 3/8" BSP cal

zalecana średnica węża (Ø wewn.): 13 mm

masa: 0,78 kg

Opis techniczny

maksymalne zapotrzebowanie powietrza	540 l/min
--------------------------------------	-----------

maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
oznaczenie producenta	S200
moc przekazywana	900 W
zalecana średnica węża (Ø wewn.)	13 mm
poziom natężenia dźwięku przy pracy	81 dB(A)
masa	0,78 kg
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza	3/8" BSP cal

Akcesoria

Tulejki zaciskowe do szlifierki prostej Ø tulei zaciskowej 6 mm

079459 6