



Szlifierki proste pneumatyczne, Ø tulejki zaciskowej 3 mm, oznaczenie producenta: 60051



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079441 60051
GTIN	616026600515
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczne szlifierki proste – Dynabrade. Uniwersalna szlifierka prosta, o cichej pracy, solidnej i ergonomicznej konstrukcji, z miękkim uchwytem. **Turbinowa** mała szlifierka bez przekładni z maks. prędkością obrotową **60 000 1/min.** Łożyska ceramiczne, **napęd bezolejowy** sprężonym powietrzem, **opatentowany układ nadzoru prędkości obrotowej** zapewnia stałą prędkość pod obciążeniem. **Średnica tulei zaciskowej 3 mm.**

Z **uchwytem szybko mocującym** o średnicy 3 mm i **hamulcem wirnika:** silnik zatrzymuje się w ciągu jednej sekundy po wyłączeniu.

w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

moc przekazywana: 75 W

maksymalna prędkość obrotowa: 60000 min⁻¹

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 228 l/min

Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza: 1/4" NPT cal

masa: 0,45 kg

poziom natężenia dźwięku przy pracy: 78 dB(A)

Opis techniczny

poziom natężenia dźwięku przy pracy	78 dB(A)
długość	135 mm
moc przekazywana	75 W

oznaczenie producenta	60051
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
maksymalna prędkość obrotowa	60000 min ⁻¹
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	228 l/min
masa	0,45 kg
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza	1/4" NPT cal