



## Szlifierki kątowe pneumatyczne, typ: G2408-115



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079312 G2408-115
GTIN	7322590010065
Klasa artykułu	03R

### Opis

#### Wykonanie:

**szlifierka kątowna o dużej mocy**, której prędkość obrotowa prawie nie obniża się pod obciążeniem. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu.

#### w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

#### Część zamienna:

**Wybrane zestawy serwisowe:** zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

moc przekazywana: 350 W

maksymalna prędkość obrotowa: 12000 min<sup>-1</sup>

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 786 l/min

Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza: 1/4" BSP cal

zalecana średnica węża (Ø wewn.): 10 mm

minimalna Ø tarczy: 115 mm

### Opis techniczny

oznaczenie producenta	G2408-115
-----------------------	-----------

maks. wibracje wg EN	8,1 m/s <sup>2</sup>
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	786 l/min
masa	0,9 kg
moc przekazywana	350 W
minimalna $\varnothing$ tarczy	115 mm
zalecana średnica węża ( $\varnothing$ wewn.)	10 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12000 min <sup>-1</sup>
poziom natężenia dźwięku przy pracy	81 dB(A)
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza	1/4" BSP cal