



## Szlifierki proste pneumatyczne G2424, tulejki zaciskowe o $\varnothing$ 6 mm długie, Typ: S085



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079448 S085
GTIN	7322590019891
Klasa artykułu	03R

### Opis

#### Wykonanie:

**Wydajna i solidna szlifierka prosta** o dużej mocy i **spokojnej pracy**. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu. Maksymalne prędkości obrotowe, optymalne do każdego zastosowania, od **8500 do 25000 obr./min.**

z długim, smukłym wrzecionem, doskonale nadaje się do otworów, długość 317 mm.

**$\varnothing$  tulejki zaciskowej 6mm.**

#### w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

#### Część zamienna:

**Wybrane zestawy serwisowe:** zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

### Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	8500 min <sup>-1</sup>
zalecana średnica węża ( $\varnothing$ wewn.)	13 mm
poziom natężenia dźwięku przy pracy	70 dB(A)
oznaczenie producenta	G2424 S085

## Karta danych

maks. wibracje wg EN	5,3 m/s <sup>2</sup>
moc przekazywana	440 W
masa	0,96 kg
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	252 l/min
przyłącze pneumatyczne	3/8 cal
gwint przyłączeniowy	BSP
Rodzaj produktu	Szlifierki proste

### Akcesoria

Tulejki zaciskowe do szlifierki prostej Ø tulei zaciskowej 6 mm

079459 6