

**Narzynki 6g, M: M1,6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140300 M1,6
GTIN	4045197083043
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości $\geq M3$ z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 13/4zwoju**.

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,35 mm

Ø zewnętrzna: 16 mm

wysokość: 5 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu M	1,6
wysokość	5 mm
skok	0,35 mm

Ø zewnętrzna	16 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568