



## Narzynki 6g, M: M27



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 140300 M27    |
| GTIN             | 4045197083234 |
| Klasa artykułu   | 11K           |

### Opis

#### Wykonanie:

Z nacięciem **od wielkości  $\geq$  M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 13/4zwoju**.

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 3 mm

Ø zewnętrzna: 65 mm

wysokość: 25 mm

### Opis techniczny

|                   |       |
|-------------------|-------|
| skok              | 3 mm  |
| wielkość gwintu M | 27    |
| wysokość          | 25 mm |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Ø zewnętrzna              | 65 mm     |
| Klasa tolerancji          | DIN 13 6g |
| Rodzaj gwintu             | M         |
| Kąt boku zarysu gwintu    | 60 stopni |
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | HSS       |
| norma                     | EN 22568  |