



Narzynki do gwintów lewych, M-LH: M24



Dane zamówienia

Numer katalogowy	140620 M24
GTIN	4045197083746
Klasa artykułu	11K

Opis

Wykonanie:

Obwód zamknięty z nacięciem;

ścięcie 1 3/4 zwoju. **z obustronnym ścięciem w nakroju** - ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania.

Rodzaj gwintu: M-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 22568

kierunek skrawania: lewe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 3 mm

Ø zewnętrzna: 55 mm

wysokość: 22 mm

Opis techniczny

wysokość	22 mm
wielkość gwintu M	24

skok	3 mm
Ø zewnętrzna	55 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	lewe