

**Narzynki 6g, M: M30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140300 M30
GTIN	4045197083241
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości \geq M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 13/4zwoju.**

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 : HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 3,5 mm

Ø zewnętrzna: 65 mm

wysokość: 25 mm

Opis techniczny

wysokość	25 mm
wielkość gwintu M	30
skok	3,5 mm

Ø zewnętrzna	65 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568