

Narzynki 6e, M: M10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	140350 M10
GTIN	4045197083401
Klasa artykułu	11K

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem **od wielkości $\geq M3$ z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 13/4zwoju**.
pole tolerancji 6e = **z naddatkiem obróbkowym ok. 0,03-0,04 mm**. Dla „średniej” klasy tolerancji, gdy gwinty będą pokrywane **galwaniczną warstwą ochronną**.

Opis techniczny

skok	1,5 mm
wysokość	11 mm
Ø zewnętrzna	30 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6e
wielkość gwintu	M10
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza	HSS

norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj produktu	Narzynki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		