

**Narzynki 6g, M: M3,5****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 140300 M3,5 |
| GTIN | 4045197083081 |
| Klasa artykułu | 11K |

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości \geq M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 13/4zwoju**.

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 : HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,6 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 5 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------|--------|
| wielkość gwintu M | 3,5 |
| wysokość | 5 mm |
| skok | 0,6 mm |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Ø zewnętrzna | 20 mm |
| Klasa tolerancji | DIN 13 6g |
| Rodzaj gwintu | M |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Materiał ostrza | HSS |
| norma | EN 22568 |