

HOLEX®**Narzynki, M: M3,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140450 M3,5
GTIN	4045197595157
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości ≥ M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane**, kąt natarcia ok. 15°.

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,6 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 5 mm

Opis techniczny

skok	0,6 mm
wysokość	5 mm

wielkość gwintu M	3,5
Ø zewnętrzna	20 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568