

Garant**Ściernice z tworzywa sztucznego Stożek, Priemoné, Typ: 1919K****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	501565 1919K
GTIN	4062406372811
Klasa artykułu	58F

Opis**Wykonanie:**

Ściernice z tworzywa sztucznego (ścierniwo korundowe ze spoiwem ceramicznym) mają **niską gęstość** i **miękki korpus**. Umożliwia to **łagodną obróbkę** i **eliminuje zatykanie się ściernic**.

Wyraźnie **słabsze działanie ściernie** w porównaniu ze ściernicami ceramicznymi.

Od szlifowania dokładnego do polerowania.

Zastosowanie:

Do **szlifowania dokładnego i łatwego usuwania zadziorów** na miękkich materiałach typu **aluminium, miedź i tworzywa sztuczne**. Zapewnia bardzo wysoką jakość powierzchni o matowym połysku.

Kształt **stożka** do obrabianych elementów z **otworami i konturami**.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość: 25 kg

szerokość: 19 mm

wysokość: 19 mm

Opis techniczny

ziarnistość	średnie
-------------	---------

opis kształtu	Stożek
wysokość	19 mm
szerokość	19 mm
Materiały ścierne	Korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	Priemoné
zawartość	25 kg
Rodzaj produktu	Ściernice