

Garant**Ściernice z tworzywa sztucznego Stożek, Priemoné, Typ: 1010K****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	501565 1010K
GTIN	4062406372804
Klasa artykułu	58F

Opis**Wykonanie:**

Ściernice z tworzywa sztucznego (ścierniwo korundowe ze spoiwem ceramicznym) mają **niską gęstość** i **miękki korpus**. Umożliwia to **łagodną obróbkę** i **eliminuje zatykanie się ściernic**.

Wyraźnie **słabsze działanie ściernie** w porównaniu ze ściernicami ceramicznymi.

Od szlifowania dokładnego do polerowania.

Zastosowanie:

Do **szlifowania dokładnego i łatwego usuwania zadziorów** na miękkich materiałach typu **aluminium, miedź i tworzywa sztuczne**. Zapewnia bardzo wysoką jakość powierzchni o matowym połysku.

Kształt **stożka** do obrabianych elementów z **otworami i konturami**.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość: 25 kg

szerokość: 10 mm

wysokość: 10 mm

Opis techniczny

wysokość	10 mm
----------	-------

opis kształtu	Stożek
ziarnistość	średnie
szerokość	10 mm
Materiały ściernie	Korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	Priemoné
zawartość	25 kg
Rodzaj produktu	Ściernice