

**Garant****Oprawki miedzowe stal, wersja neutralna,, wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 19/1,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273552 19/1,5
GTIN	4062406373610
Klasa artykułu	21W

**Opis****Pasuje do :**

Uchwyty nr 273984 – 274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

**Ważne:**

Klucz montażowy nr 279940 (rozm. 1 do szerokości wcinania 1,5 mm – 6 mm oraz rozm. 2 do szerokości wcinania 8 mm) należy zamawiać oddzielnie!

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 32 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 86 mm

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	1,5 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	86 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	32 mm
wysokość przecinaka $h_5$	19 mm
rodzaj zastosowania	wersja neutralna,
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki

