

**Garant**
**Oprawki miedzowe stal, wersja neutralna,, wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 26/2,2 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273552 26/2,2
GTIN	4062406373641
Klasa artykułu	21W

**Opis**
**Pasuje do :**

Uchwyty nr 273984 – 274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

**Ważne:**

Klucz montażowy nr 279940 (rozm. 1 do szerokości wcinania 1,5 mm – 6 mm oraz rozm. 2 do szerokości wcinania 8 mm) należy zamawiać oddzielnie!

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks.  $\varnothing$  obrabianego przedmiotu: 50 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 110 mm

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	2,2 mm
wysokość przecinaka $h_5$	26 mm
do maks. $\varnothing$ obrabianego przedmiotu	50 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	110 mm
rodzaj zastosowania	wersja neutralna,
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki

