

Garant
Oprawki miedzowe stal, wersja neutralna,, wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 32/4,1 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273552 32/4,1
GTIN	4062406373702
Klasa artykułu	21W

Opis
Pasuje do :

Uchwyty nr 273984 – 274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 (rozm. 1 do szerokości wcinania 1,5 mm – 6 mm oraz rozm. 2 do szerokości wcinania 8 mm) należy zamawiać oddzielnie!

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. \varnothing obrabianego przedmiotu: 110 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 150 mm

Opis techniczny

wysokość przecinaka h_5	32 mm
Szerokość skrawania W	4,1 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	150 mm
do maks. \varnothing obrabianego przedmiotu	110 mm
rodzaj zastosowania	wersja neutralna,
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki

