

**Garant****Uchwyty płytek skrawających wypukłe Heavy-Duty-Plus do wcinania, lewe, R  
promień wcięcia: 144/200mm****Dane zamówienia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 274082 144/200 |
| GTIN             | 4062406378646  |
| Klasa artykułu   | 21U            |

**Opis****Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275021 – 275048.

**Zastosowanie:**

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274006.

**Ważne:**

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

**wskazówka:**

$D_1 = \varnothing$  min. dla 1. podcięcia /  $D_2 = \varnothing$  maks. dla 1. podcięcia.

$D_2 = 999$  w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

**Opis techniczny**

|  |                |
|--|----------------|
| minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_1$ | 144 mm         |
| minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_2$ | 200 mm         |
| maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$       | 120 mm         |
| rodzaj zastosowania                        | lewe           |
| Klucz systemowy                            | tak            |
| Szerokość skrawania W                      | 8 mm           |
| Rodzaj produktu                            | Uchwyty ostrzy |

