

Garant**Okrawacze z VHM Diabolo, spiralne 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208167 6
GTIN	4062406380403
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:****Doskonała jakość powierzchni** dzięki **kątowi linii śrubowej 35°**.Okrawacze opracowane specjalnie do **obróbki twardych materiałów**. Udoskonalona powłoka Diabolo umożliwia jeszcze większą trwałość i lepszą jakość powierzchni.tolerancja: **wymiar S = ±0,2 mm. Kąt wierzchołkowy ±5 minut kątowych.****Zastosowanie:**Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu**.

Liczba zębów Z: 6

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 30 stopni

Liczba zębów Z: 6

wymiar S: 5,9 mm

długość całkowita L: 57 mm

Ø chwytu D_s: 6 mmposuw f_z w stali < 60 HRC: 0,03 mm**Opis techniczny**

posuw f _z w stali < 60 HRC	0,03 mm
Liczba zębów Z	6
Ø ostrzy D _c	6 mm
Kąt sfazowania naroży	60 stopni
długość całkowita L	57 mm

wymiar S	5,9 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
Seria	Diabolo
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Frezowanie fazek	30 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja Ø nominalnej	h6
Kąt linii śrubowej	35 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe