

Garant**Okrawacze z VHM Diabolo, spiralne 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208167 10
GTIN	4062406380434
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:****Doskonała jakość powierzchni** dzięki **kątowi linii śrubowej 35°**.Okrawacze opracowane specjalnie do **obróbki twardych materiałów**. Udoskonalona powłoka Diabolo umożliwia jeszcze większą trwałość i lepszą jakość powierzchni.tolerancja: **wymiar S = ±0,2 mm. Kąt wierzchołkowy ±5 minut kątowych.****Zastosowanie:**Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu**.

Liczba zębów Z: 6

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 30 stopni

Liczba zębów Z: 6

wymiar S: 9,9 mm

długość całkowita L: 72 mm

Ø chwytu D_s: 10 mmposuw f_z w stali < 60 HRC: 0,045 mm**Opis techniczny**

Ø ostrzy D _c	10 mm
długość całkowita L	72 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6
posuw f _z w stali < 60 HRC	0,045 mm
Liczba zębów Z	6

Ø chwytu D _s	10 mm
Frezowanie fazek	30 stopni
Seria	Diabolo
Kąt sfazowania naroży	60 stopni
wymiar S	9,9 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja Ø nominalnej	h6
Kąt linii śrubowej	35 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe