

**Garant****Okrawacze z VHM Diabolo, spiralne 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208167 16
GTIN	4062406380472
Klasa artykułu	11X

**Opis****Wykonanie:****Doskonała jakość powierzchni** dzięki **kątowi linii śrubowej 35°**.Okrawacze opracowane specjalnie do **obróbki twardych materiałów**. Udoskonalona powłoka Diabolo umożliwia jeszcze większą trwałość i lepszą jakość powierzchni.tolerancja: **wymiar S = ±0,2 mm. Kąt wierzchołkowy ±5 minut kątowych.****Zastosowanie:**Nadają się doskonale **do fazowania i okrawania** krawędzi detali oraz **do frezowania obrysu**.

Liczba zębów Z: 6

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 30 stopni

Liczba zębów Z: 6

wymiar S: 15,8 mm

długość całkowita L: 93 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 16 mmposuw f<sub>z</sub> w stali < 60 HRC: 0,07 mm**Opis techniczny**

Seria	Diabolo
Kąt sfazowania naroży	60 stopni
posuw f <sub>z</sub> w stali < 60 HRC	0,07 mm
Frezowanie fazek	30 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	16 mm

Liczba zębów Z	6
długość całkowita L	93 mm
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	16 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6
wymiar S	15,8 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Tolerancja Ø nominalnej	h6
Kąt linii śrubowej	35 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe