

**Klucze nasadowe trójkątne, do śrub: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	623503 M10
GTIN	4062406380557
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

Z precyzyjnie obrobionej, ocynkowanej rury stalowej z przetyczką.

**Zastosowanie:**

Do śrub o łbach trójkątnych wg DIN 22424 oraz do nakrętek trójkątnych wg DIN 22425.

**Norma:****DIN 22417 A**

długość chwytu: 140 mm

wysokość główki (wymiar wewn.) F: 15,05 mm

Ø chwytu: 19 mm

**Opis techniczny**

do śrub	M10
wysokość główki (wymiar wewn.) F	15,05 mm
Ø chwytu	19 mm
długość chwytu	140 mm
norma	DIN 22417 A

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 3-kątny
materiał	Rura stalowa
powierzchnia	ocynkowane
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe