

Garant**Narzynki HSS, MF: 7X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 7X0,75
GTIN	4045197083982
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 1 3/4 zwoju.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,75 mm

Ø zewnętrzna: 25 mm

wysokość: 9 mm

Opis techniczny

wysokość	9 mm
skok	0,75 mm
Ø zewnętrzna	25 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	M7×0,75

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj produktu	Narzynki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		