

**Narzynki 6 - kątnie, M: M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140920 M12
GTIN	4045197083906
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Zewnętrzny sześciokąt odpowiadający znormalizowanym wymiarom kluczy. **Bez ścięcia w nakroju. Nakrój 1 3/4 zwoju.**

**wskazówka:**

Do wygładzania uszkodzonych gwintów lub gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: DIN 382

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,75 mm

rozwartość klucza: 36 mm

wysokość: 14 mm

**Opis techniczny**

wysokość	14 mm
rozwartość klucza	36 mm

wielkość gwintu M	12
skok	1,75 mm
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 382
Klasa tolerancji	DIN 13 6g