

**Narzynki HSS, MF: 12X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 12X1,5
GTIN	4045197084095
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.**

nakrój 1 3/4 zwoju.

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,5 mm

Ø zewnętrzna: 38 mm

wysokość: 10 mm

Opis techniczny

skok	1,5 mm
wysokość	10 mm
Ø zewnętrzna	38 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	M12x1,5

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj produktu	Narzynki

Akcesoria

Zestaw narzędzi do gwintów drobnozwojnych, w metalowej kasecie do drobnozwojowych gwintów metrycznych MF3-20

145807 MF3-20