

**Narzynki HSS, M× skok gw.: 8X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 8X0,75
GTIN	4045197084002
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.**

**nakrój 1 3/4 zwoju.**

Rodzaj gwintu: MF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,75 mm

Ø zewnętrzna: 25 mm

wysokość: 9 mm

**Opis techniczny**

skok	0,75 mm
wielkość gwintu M	8
wysokość	9 mm

Ø zewnętrzna	25 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568