

**Narzynki HSS-E, M× skok gw.: 12X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141055 12X1,25
GTIN	4045197301833
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.**

**nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.**

Rodzaj gwintu: MF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,25 mm

Ø zewnętrzna: 38 mm

wysokość: 10 mm

**Opis techniczny**

wysokość	10 mm
skok	1,25 mm

wielkość gwintu M	12
Ø zewnętrzna	38 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568