

**Narzynki HSS, M× skok gw.: 22X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 22X1,5
GTIN	4045197084217
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.**

nakrój 1 3/4 zwoju.

Rodzaj gwintu: MF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 : HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,5 mm

Ø zewnętrzna: 55 mm

wysokość: 16 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu M	22
skok	1,5 mm
wysokość	16 mm

Ø zewnętrzna	55 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568