

**Narzynki HSS, M× skok gw.: 14X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 14X1,25
GTIN	4045197084118
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.**

nakrój 1 3/4 zwoju.

Rodzaj gwintu: MF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,25 mm

Ø zewnętrzna: 38 mm

wysokość: 10 mm

Opis techniczny

wysokość	10 mm
skok	1,25 mm
wielkość gwintu M	14

Ø zewnętrzna	38 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568