

**Narzynki HSS, M× skok gw.: 30X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 30X1,5
GTIN	4045197084316
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 1 3/4 zwoju.**

Rodzaj gwintu: MF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,5 mm

Ø zewnętrzna: 65 mm

wysokość: 18 mm

**Opis techniczny**

wysokość	18 mm
skok	1,5 mm
wielkość gwintu M	30

Ø zewnętrzna	65 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568