

**Narzynki HSS, M× skok gw.: 10X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 10X1,25
GTIN	4045197084057
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.**

**nakrój 1 3/4 zwoju.**

Rodzaj gwintu: MF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,25 mm

Ø zewnętrzna: 30 mm

wysokość: 11 mm

**Opis techniczny**

wielkość gwintu M	10
skok	1,25 mm
wysokość	11 mm

Ø zewnętrzna	30 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568