

**Narzynki HSS, M× skok gw.: 12X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 12X1
GTIN	4045197084071
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 1 3/4 zwoju.**

Rodzaj gwintu: MF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1 mm

Ø zewnętrzna: 38 mm

wysokość: 10 mm

Opis techniczny

skok	1 mm
wielkość gwintu M	12
wysokość	10 mm

Ø zewnętrzna	38 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568