



Narzynki HSS-E, M× skok gw.: 20X1,5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 20X1,5
GTIN	4045197302007
Klasa artykułu	11K

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.**

nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.

Rodzaj gwintu: MF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,5 mm

Ø zewnętrzna: 45 mm

wysokość: 14 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu M	20
wysokość	14 mm

skok	1,5 mm
Ø zewnętrzna	45 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568