



Narzynki, calowe: W3/4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141550 W3/4
GTIN	4045197084552
Klasa artykułu	11K

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

Rodzaj gwintu: BSW

Kąt boku zarysu gwintu: 55 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 22568

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 19,05 mm

Ø zewnętrzna: 45 mm

wysokość: 18 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	19,05 mm
----------	----------

wielkość gwintu cal	W3/4
wysokość	18 mm
liczba zwojów na cal	10
Ø zewnętrzna	45 mm
Rodzaj gwintu	BSW
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568