

**Narzynki, calowe: G3/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142060 G3/8
GTIN	4045197084668
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

narzynka sześciokątna, bez ścienia w nakroju, do wygładzania.

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

Rodzaj gwintu: G

Kąt boku zarysu gwintu: 55 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 16,66 mm

rozwartość klucza: 41 mm

wysokość: 14 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu cal	G3/8
wysokość	14 mm
rozwartość klucza	41 mm

Ø gwintu	16,66 mm
liczba zwojów na cal	19
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 24231