

**Narzynki, calowe: W1/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141550 W1/4
GTIN	4045197084484
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

Rodzaj gwintu: BSW

Kąt boku zarysu gwintu: 55 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 22568

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 6,35 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 7 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu cal	W1/4
---------------------	------

Ø gwintu	6,35 mm
liczba zwojów na cal	20
wysokość	7 mm
Ø zewnętrzna	20 mm
Rodzaj gwintu	BSW
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568