



## Narzynki, UNF: 1-12



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 142620 1-12   |
| GTIN             | 4045197084989 |
| Klasa artykułu   | 11K           |

### Opis

#### Wykonanie:

Z nacięciem **obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

#### Zastosowanie:

**Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: 2A

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 25,4 mm

Ø zewnętrzna: 55 mm

wysokość: 16 mm

### Opis techniczny

|                     |      |
|---------------------|------|
| wielkość gwintu UNF | 1-12 |
|---------------------|------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| liczba zwojów na cal      | 12        |
| wysokość                  | 16 mm     |
| Ø gwintu                  | 25,4 mm   |
| Ø zewnętrzna              | 55 mm     |
| Rodzaj gwintu             | UNF       |
| Kąt boku zarysu gwintu    | 60 stopni |
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | HSS       |
| norma                     | EN 22568  |
| Klasa tolerancji          | 2A        |