

Garant**Narzynki, G: G3/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142050 G3/8
GTIN	4045197084606
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju**.

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	19
Ø gwintu	16,66 mm
wysokość	14 mm
Ø zewnętrzna	45 mm
wielkość gwintu	G3/8
kierunek skrawania	prawe
Klasa tolerancji	A

Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	EN 24231
Rodzaj produktu	Narzynki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		