

**Narzynki, calowe: W7/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141550 W7/16
GTIN	4045197084514
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.

Rodzaj gwintu: BSW

Kąt boku zarysu gwintu: 55 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 22568

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 11,11 mm

Ø zewnętrzna: 30 mm

wysokość: 11 mm

Opis techniczny

wysokość	11 mm
----------	-------

Ø gwintu	11,11 mm
liczba zwojów na cal	14
wielkość gwintu cal	W7/16
Ø zewnętrzna	30 mm
Rodzaj gwintu	BSW
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568